



TANGGRIP TNF-IQ Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 6/0,4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274226 6/0,4
GTIN	7291075439113
Artikelklasse	26A

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Optimale Spankontrolle und Spanevakuierung. Geringe bis mittlere Vorschübe.

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274202 – 274205.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,4 mm
Stechbreite w	6 mm
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Vorschub f	0,08 - 0,16 mm/U
Serie	TANG-GRIP

Herstellerbezeichnung	TNF 6GN-IQ IC808
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	GN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 150 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen