

**Garant****Tauchfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten VCG., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 52/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	211806 52/3
GTIN	4045197502056
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø $D_c$	52 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	55 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendeschneidplatte	VCG. 2205
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	102 mm

Bohrzirkularfräsen $a_p$	10 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	4,05 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	42,34 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	98 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Tauchfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219800
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP