



## TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 150,1-500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	274205 150,1-500
GTIN	7291075310740
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

#### Verwendung:

Zum Axialstechen.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

#### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

### Technische Beschreibung

Serie	TANG-GRIP
Gesamtlänge L	150 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	35 mm
Stechbreite w	5 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Funktionshöhe $h_1$	24,8 mm
Schafthöhe $h_5$	32 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFH 150L-5IQ

Auskraglänge	35 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter