



TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter, rechts, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 150-700mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	6 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einstehtiefe t_{\max}	35 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Funktionshöhe h_1	24,8 mm
Schafthöhe h_5	32 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFH 150R-6IQ

Auskraglänge	35 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter