



TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 150-700mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274205 150-700
GTIN	7291075310788
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Serie	TANG-GRIP
Einstehtiefe t_{\max}	35 mm
Stechbreite w	6 mm
Gesamtlänge L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,3 mm
Funktionshöhe h_1	24,8 mm
Schafthöhe h_5	32 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFH 150L-6IQ

Auskraglänge	35 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter