



## TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter, rechts, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 90-120mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

#### Verwendung:

Zum Axialstechen.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

#### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

### Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	18 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Funktionshöhe $h_1$	24,8 mm
Schafthöhe $h_5$	32 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFH 90R-3IQ

Auskraglänge	18 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter