



TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter, rechts, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 150-500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Einstehtiefe t_{\max}	32 mm
Stechbreite w	4 mm
Serie	TANG-GRIP
Gesamtlänge L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
Schafthöhe h_s	32 mm
Funktionshöhe h_f	24,8 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFH 150R-4IQ

Auskraglänge	32 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter