



TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 90-120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274205 90-120
GTIN	7291075310672
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Serie	TANG-GRIP
Stechbreite w	3 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einstehtiefe t_{max}	18 mm
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Schafthöhe h_5	32 mm
Funktionshöhe h_1	24,8 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFH 90L-3IQ

Auskraglänge	18 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter