



HELIGRIP HELI Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Stechbreite w: 16/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Ausführung:

In gerader Ausführung (Abbildung 1).

Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	30 mm
Schaftgröße	16 mm
Einstehtiefe t_{max}	12 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Stechbreite w	3 mm
WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm
Herstellerbezeichnung	HELIR 1616-3T12

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter