



HELIGRIP HELI Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Stechbreite w: 16/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

Technische Beschreibung

Serie	HELI-GRIP
Einstehtiefe t_{\max}	12 mm
WF	14,4 mm
Kopflänge L_1	29 mm
Stechbreite w	4 mm
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
WB	3,2 mm
Herstellerbezeichnung	HELIR 1616-4T12
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter