



PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 25/40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstecken möglich.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273580 – 273581.

Technische Beschreibung

Serie	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Gesamtlänge L	135 mm
HBH	8 mm
Schaftgröße	25 mm
WF	23,7 mm
Kopflänge L ₁	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Plattengröße	12 mm
Herstellerbezeichnung	PCHR 25-D40-3-IQ
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter