



## PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 20/32mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273577 20/32
GTIN	7291075318302
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstecken möglich.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273580 – 273581.

### Technische Beschreibung

WF	19,5 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	33,6 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	28,4 mm
Gesamtlänge L	120 mm
HBL	29,5 mm
Plattengröße	16 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 20-D32-2-IQ
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter