



## PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 16/22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273577 16/22
GTIN	7291075318128
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstecken möglich.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273580 – 273581.

### Technische Beschreibung

Kopflänge L <sub>1</sub>	26,9 mm
Gesamtlänge L	120 mm
HBH	4 mm
WF	15,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Schaftgröße	16 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	25,5 mm
HBL	23,2 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 16-D22-2-IQ
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter