



## PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 25/40mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstecken möglich.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273580 – 273581.

### Technische Beschreibung

HBH	8 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Schaftgröße	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 25-D40-3-IQ
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter