



PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 20/40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstecken möglich.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273580 – 273581.

Technische Beschreibung

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Kopflänge L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	135 mm
HBL	35,6 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 20-D40-3-IQ
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter