

**HELIGRIP HELI Klemmhalter, links, Schaftgröße / Stechbreite w: 16/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273767 16/3
GTIN	7291075031928
Artikelklasse	26D

Beschreibung**Ausführung:**

In gerader Ausführung (Abbildung 1).

Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

Technische Beschreibung

WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Schaftgröße	16 mm
Stechbreite w	3 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Einstehtiefe t_{\max}	12 mm
Kopflänge L_1	30 mm
WB	2,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	32 mm
Herstellerbezeichnung	HELIL 1616-3T12

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter