

**HELIGRIP HELI Klemmhalter, links, Schaftgröße / Stechbreite w: 16/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Artikelklasse	26D

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

**Passend für:**

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	16 mm
WF	14,4 mm
Stechbreite w	4 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Einstehtiefe t <sub>max</sub>	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
CUTDIA	32 mm
Herstellerbezeichnung	HELIL 1616-4T12
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter