

**HELIGRIP HELI Klemmhalter, links, Schaftgröße / Stechbreite w: 20/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273767 20/3
GTIN	7291075031638
Artikelklasse	26D

**Beschreibung****Ausführung:**

In gerader Ausführung (Abbildung 1).

**Verwendung:**

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

**Passend für:**

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	29 mm
Schaftgröße	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Gesamtlänge L	140 mm
Stechbreite w	3 mm
WF	18,8 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
CWX	4,76 mm
Herstellerbezeichnung	HELIL 2020-3T20
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter