



HELIGRIP HELI Klemmhalter, links, Schaftgröße / Stechbreite w: 20/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Kopflänge L ₁	42 mm
Stechbreite w	4 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Herstellerbezeichnung	HELIL 2020-4T25
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter