



## HELIGRIP HELI Klemmhalter, links, Schaftgröße / Stechbreite w: 25/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273767 25/4
GTIN	7291075031447
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	140 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	42 mm
WF	23,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Schaftgröße	25 mm
Stechbreite w	4 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
CWX	4,76 mm
Herstellerbezeichnung	HELIL 2525-4T25
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter