



## PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 16/24mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

### Technische Beschreibung

Serie	PENTACUT
Einstehtiefe $t_{\max}$	6,5 mm
Kopflänge $L_1$	19,5 mm
Gesamtlänge $L$	120 mm
Schaftgröße	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Herstellerbezeichnung	PCHR 16-24
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

