



PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 20/24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	120 mm
Kopflänge L ₁	19,5 mm
Einstehtiefe t _{max}	6,5 mm
Schaftgröße	20 mm
Serie	PENTACUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plattengröße	12 mm
Herstellerbezeichnung	PCHR 20-24
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

