



## PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 25/24mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

### Technische Beschreibung

Kopflänge $L_1$	19,5 mm
Einstehtiefe $t_{max}$	6,5 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Serie	PENTACUT
Schaftgröße	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Herstellerbezeichnung	PCHR 25-24
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

