



## PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 25/34mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273925 25/34
GTIN	7291075287158
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

### Technische Beschreibung

Serie	PENTACUT
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge $L_1$	31 mm
Gesamtlänge $L$	135 mm
Einstehtiefe $t_{max}$	10 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Plattengröße	20 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 25-34
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

