



## PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 20/34mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273925 20/34
GTIN	7291075287141
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

### Technische Beschreibung

Kopflänge $L_1$	31 mm
Serie	PENTACUT
Gesamtlänge L	120 mm
Schaftgröße	20 mm
Einstehtiefe $t_{max}$	10 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 20-34
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

