



## PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 16/24mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273925 16/24
GTIN	7291075171952
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

### Technische Beschreibung

Schaftgröße	16 mm
Serie	PENTACUT
Kopflänge $L_1$	19,5 mm
Einstehtiefe $t_{max}$	6,5 mm
Gesamtlänge L	120 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plattengröße	20 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 16-24
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

