



PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 25/24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273925 25/24
GTIN	7291075171938
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

Technische Beschreibung

Serie	PENTACUT
Einstehtiefe t_{\max}	6,5 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L_1	19,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 25-24
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

