



PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 25/34mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273924 25/34
GTIN	7291075287110
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

Technische Beschreibung

Einstehtiefe t_{\max}	10 mm
Schaftgröße	25 mm
Serie	PENTACUT
Gesamtlänge L	135 mm
Kopflänge L_1	31 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Herstellerbezeichnung	PCHR 25-34
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

