



PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 20/24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273925 20/24
GTIN	7291075171969
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937 – 273939.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	120 mm
Schaftgröße	20 mm
Serie	PENTACUT
Kopflänge L ₁	19,5 mm
Einstehtiefe t _{max}	6,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plattengröße	25 mm
Herstellerbezeichnung	PCHL 20-24
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

