



PENTACUT PCH-17 Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 10/17mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273951 10/17 |
| GTIN | 7291075389487 |
| Artikelklasse | 26D |

Beschreibung

Verwendung:

Zum bündigen Arbeiten an Werkstückschultern für Stechbreiten von 0,25 mm – 3,18 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273956 – 273959.

Hinweis:

Für rechte Halter verwenden Sie rechte Schneideinsätze, für linke Halter verwenden Sie linke Schneideinsätze.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Serie | PENTACUT |
| Kopflänge L ₁ | 17 mm |
| Schaftgröße | 10 mm |
| Gesamtlänge L | 120 mm |
| Einstehtiefe t _{max} | 4 mm |
| HBH | 2 mm |
| OAH | 15,6 mm |
| Plattengröße | 17 mm |
| Herstellerbezeichnung | PCHLS 10-17 |
| Einsatzart | links |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Innenkühlung | nein |
| axiales Stechen möglich | nein |
| Produktart | Klemmdrehhalter |