



## PENTACUT PCH-17 Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 25/17mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273950 25/17
GTIN	7291075389616
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum bündigen Arbeiten an Werkstückschultern für Stechbreiten von 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273956 – 273959.

#### Hinweis:

Für rechte Halter verwenden Sie rechte Schneideinsätze, für linke Halter verwenden Sie linke Schneideinsätze.

### Technische Beschreibung

Serie	PENTACUT
Kopflänge $L_1$	17 mm
Einstehtiefe $t_{max}$	4 mm
Gesamtlänge L	120 mm
Schaftgröße	25 mm
OAH	30,6 mm
Plattengröße	17 mm
Herstellerbezeichnung	PCHRS 25-17
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter