



PENTACUT PCH-17 Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 12/17mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273951 12/17
GTIN	7291075389494
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Zum bündigen Arbeiten an Werkstückschultern für Stechbreiten von 0,25 mm – 3,18 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273956 – 273959.

Hinweis:

Für rechte Halter verwenden Sie rechte Schneideinsätze, für linke Halter verwenden Sie linke Schneideinsätze.

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	17 mm
Gesamtlänge L	120 mm
Schaftgröße	12 mm
Einstehtiefe t_{max}	4 mm
Serie	PENTACUT
OAH	17,6 mm
Plattengröße	17 mm
Herstellerbezeichnung	PCHLS 12-17
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter