



PENTACUT 17 N-P Schneideinsätze links, IC1008, Stechbreite w / Plattengröße: 1/17mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273957 1/17
GTIN	7291075389944
Artikelklasse	26K

Beschreibung

Verwendung:

Universalsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.

Zum Ab- und Einstechen. Positiver Spanbrecher. Weichschneidend.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950 – 273951.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	1 mm
Eckenradius R	0,1 mm
Einstehtiefe t_{\max}	3 mm
Vorschub f	0,02 - 0,05 mm/U
CUTDIA	6 mm

Plattengröße Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Herstellerbezeichnung	PENTA 17N100P010LS IC1008
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC1008
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen