



## PENTACUT 17 N-P Schneideinsätze links, IC1008, Stechbreite w / Plattengröße: 0,5/17mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273957 0,5/17
GTIN	7291075389906
Artikelklasse	26K

### Beschreibung

#### Verwendung:

Universalsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.

Zum Ab- und Einstechen. Positiver Spanbrecher. Weichschneidend.

#### Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950 – 273951.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Stechbreite w	0,5 mm
Vorschub f	0,02 - 0,04 mm/U
Einstehtiefe $t_{\max}$	2 mm
CUTDIA	4 mm
Plattengröße $\varnothing d$	17 mm

Serie	PENTACUT
Herstellerbezeichnung	PENTA 17N050P000LS IC1008
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC1008
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen