



## HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 100-140mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273769 100-140
GTIN	7291075033069
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Axialeinstecken und Plandrehen.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

#### Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

### Technische Beschreibung

OAH	37 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	44 mm
Serie	HELI-GRIP
H	25 mm
Stechbreite w	4 mm
WF	25,74 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einstehtiefe t <sub>max</sub>	25 mm
Herstellerbezeichnung	HFHL 25-100-4T25
B	25 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter