



## HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 35-40mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Axialeinstecken und Plandrehen.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

#### Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

### Technische Beschreibung

OAH	31 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Stechbreite w	5 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	39 mm
WF	21 mm
Einstehtiefe t <sub>max</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Herstellerbezeichnung	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter