



HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 40-48mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstecken und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

Technische Beschreibung

WF	20,6 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Kopflänge L ₁	44 mm
Stechbreite w	4 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Einstehtiefe t _{max}	25 mm
Herstellerbezeichnung	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter