



## HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 130-180mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Axialeinstecken und Plandrehen.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

#### Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

### Technische Beschreibung

OAH	37 mm
WF	26 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge $L_1$	51 mm
H	25 mm
Stechbreite w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
Herstellerbezeichnung	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter