



HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 400-3000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstecken und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

Technische Beschreibung

Stechbreite w	6 mm
HBH	3 mm
Einstehtiefe t_{\max}	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L_1	51 mm
Herstellerbezeichnung	HFHL 25-400-6T32

B	25 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter