

FLASHPENTA PMN D-J/D-C Schneideinsätze, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Artikelklasse	26K

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abstechen von Stangen, harten Werkstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen. Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Mittlere bis hohe Vorschübe.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273576 – 273577.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,06 - 0,22 mm/U
Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	0,03 mm
Toleranz Eckenradius R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA
Herstellerbezeichnung	PMN D32-3C02 IC908

Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	C
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC908
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen