



MINCUT Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Artikelklasse	26l

Beschreibung

Ausführung:

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 270422 – 270429.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	MINCUT
Mittenversatz L_3	12,5 mm
Plattengröße	15 mm
Kopflänge l_2	19 mm
Funktionsbreite f_1	2,7 mm
radiale Breite f_2	7,5 mm
Kühlungs-Ø d_5	8 mm
Radius R	10,3 mm

Herstellerbezeichnung	MIFHR 16C-15
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange