



## MINCUT Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/15mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 270420 20/15  |
| GTIN          | 7291075262438 |
| Artikelklasse | 26l           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

#### Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 270422 – 270429.

### Technische Beschreibung

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Serie                          | MINCUT  |
| Gesamtlänge L                  | 100 mm  |
| Plattengröße                   | 15 mm   |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>   | 12,5 mm |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>        | 20 mm   |
| Kopflänge l <sub>2</sub>       | 19 mm   |
| Funktionsbreite f <sub>1</sub> | 4,7 mm  |
| radiale Breite f <sub>2</sub>  | 9 mm    |
| Kühlungs-Ø d <sub>s</sub>      | 8,5 mm  |
| Radius R                       | 11,3 mm |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Herstellerbezeichnung | MIFHR 20C-15 |
| Einsatzart            | rechts       |
| Innenkühlung          | ja           |
| Produktart            | Bohrstange   |