



## MINCUT Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Artikelklasse	26I

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

#### Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 270422 – 270429.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Serie	MINCUT
Gesamtlänge L	102,5 mm
Mittenversatz $L_3$	7,4 mm
Plattengröße	8 mm
Kopflänge $l_2$	12,5 mm
radiale Breite $f_2$	5,5 mm
Funktionsbreite $f_1$	1,4 mm
Kühlungs-Ø $d_5$	5 mm
Radius R	3,8 mm
Herstellerbezeichnung	MIFHR 12C-8

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange