



MINCUT Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Artikelklasse	26I

Beschreibung

Ausführung:

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 270422 – 270429.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	16 mm
Mittenversatz L_3	11,2 mm
Plattengröße	10 mm
Serie	MINCUT
Gesamtlänge L	90 mm
Kopflänge l_2	17,2 mm
Funktionsbreite f_1	2,4 mm
radiale Breite f_2	7,5 mm
Kühlungs-Ø d_5	6 mm
Radius R	4,6 mm

Herstellerbezeichnung	MIFHR 16C-10
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange