



DOVEIQGRIP THD-Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Stechbreite w: 25/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Ausführung:

Zur Außenstechbearbeitung.

Technische Beschreibung

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Schaftgröße	25 mm
CDX	20 mm
Serie	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Stechbreite w	12 mm
Herstellerbezeichnung	THDR 2525-12T20-IQ
Auskräglänge	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Datenblatt

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter