



## MINCUT MEFL Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Artikelklasse	26J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen außen am Zapfen.

#### Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

### Technische Beschreibung

INSL	24,5 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,06 mm/U
Plattengröße $\varnothing$ d	10 mm
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,05 mm/U
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	9 mm
Eckenradius R	1,5 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 180 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte