




DOVEIQGRIP THD-Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Stechbreite w: 25/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Ausführung:

Zur Außenstechbearbeitung.

Technische Beschreibung

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Schaftgröße	25 mm
Stechbreite w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Serie	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Herstellerbezeichnung	THDR 2525-10T20-IQ
Auskräglänge	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Datenblatt

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter