



DOVEIQGRIP THD-Klemmhalter, links, Schaftgröße / Stechbreite w: 25/12mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274141 25/12 |
| GTIN | 7291075316759 |
| Artikelklasse | 26D |

Beschreibung

Ausführung:

Zur Außenstechbearbeitung.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|--------------------|
| HBL | 30 mm |
| Stechbreite w | 12 mm |
| Schaftgröße | 25 mm |
| Serie | DOVEIQGRIP |
| OAL | 170 mm |
| WF | 19,5 mm |
| HBH | 8 mm |
| WB | 11 mm |
| CDX | 20 mm |
| Herstellerbezeichnung | THDL 2525-12T20-IQ |
| Auskraglänge | 20 mm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | ja |
| axiales Stechen möglich | nein |

Produktart

Klemmdrehhalter