



DOVEIQGRIP THD-Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Stechbreite w: 25/14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Ausführung:

Zur Außenstechbearbeitung.

Technische Beschreibung

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Stechbreite w	14 mm
Schaftgröße	25 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WB	13 mm
WF	18,5 mm
Herstellerbezeichnung	THDR 2525-14T20-IQ
Auskräglänge	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter