



MINCUT MEFL Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen außen am Zapfen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Plattengröße $\varnothing d$	8 mm
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	5,5 mm
Eckenradius R	1 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte